

## Soplante

SB 260 445 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00123>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 260 445 4 IE3-TYP1

### Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 260 m<sup>3</sup>/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m<sup>3</sup>/h

Vacío (50 Hz): 445 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: 265/460AC3


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permisión: UL/CSA

Permisión: UL/CSA

Peso: 63 kg

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-HE
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	4.333,30 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	305 m <sup>3</sup> /h
Vacío (50 Hz)	445 mbar
Vacío (60 Hz)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Soplante

SB 260 445 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00123>

Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	74 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	77 dB(A)
Peso	63 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

## Accesorios



### SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm



### SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm

## Soplante

SB 260 445 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00123>



### STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00260

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de policloro

Flujo nominal: 360 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



### SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador



### SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB

Rosca G1: G2"-MA

Diámetro exterior D: 115 mm

Longitud L: 380 mm