

Filtro de vacío (en línea)

VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00241>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros en línea VFI > VFI CN6/4 50


Filtro de vacío con cartucho recambiable



Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
D	16 mm
L	61 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Tubo flex. 6/4 con tuerca
Finura de filtro	50 µm
Flujo nominal	32 l/min
Flujo nominal	1,92 m³/h
Vacío (max.)	-990 mbar
Sobrepresión (max) pe 25°C	7 bar
Sobrepresión (max) pe 50°C	5 bar
Peso	6 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Filtro de vacío (en línea)

VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00241>

Familia de productos

VFI

Accesorios



FILT-EINS 50 10x21 VFI

N° de artículo.:10.07.01.00244

Finura de filtro: 50 µm

Diámetro exterior D: 10,4 mm

Longitud L: 20,5 mm

Unidad de embalaje: 5 piezas

Usa construcci: Filtro de vacío (inline)

Piezas de repuesto



FILT-EINS 50 10x21 VFI

N° de artículo.:10.07.01.00244

Finura de filtro: 50 µm

Diámetro exterior D: 10,4 mm

Longitud L: 20,5 mm

Unidad de embalaje: 5 piezas

Usa construcci: Filtro de vacío (inline)