

Enchufe rápido recto

STV-GE M7-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00469

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00469>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > STV-GE M7-AG 6

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: M7-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm


parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	9,90 mm
d	6 mm
G1	M7-MA
dn	4 mm
L	18,50 mm
L1	23,50 mm
LG1	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera	6-4
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com