

Boquilla de tubo

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00123

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00123>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G1-1/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 38 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 8 mm

Diámetro nominal dn: 32,8 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	32,80 mm
D	38,20 mm
G1	G1-1/4"-MA
L	8 mm
L1	60 mm
LG1	12 mm
SW1	48 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	218,70 g