

Ventosa plana (redonda)

SFF 25 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFF 25 SI-55 SC040

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles



Tamaño: 25

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Carrera)	1,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	18,50 N
Volumen	1,15 cm ³
Tamaño	25
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Familia pezzon	SC 040

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SFF 25 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

Peso	1,80 g
Familia de productos	SFF

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SFF 25 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>



SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Tipo de conexión: 040

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm