

Boca

ISCUP Cup 4 100x100x30

N° de artículo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP Cup 4 100x100x30

Parte superior de ventosa boca para Innospann




Dimensiones (LxB): 100 x 100

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 100 mm

Altura H: 30 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	100 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	100 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,21 kg

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Boca

ISCUP Cup 4 100x100x30

N° de artículo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N° de artículo.:10.01.15.00062


Anchura B: 4 mm

Altura H: 10 mm

Herméticos: EPDM

Tipo de material: Espuma de caucho

Forma: semicircular



ISDR 100x100x12 Cup 4


N° de artículo.:10.01.15.00404

Anchura B: 100 mm

Altura H: 12 mm

Longitud L: 100 mm

Tipo: Cup 4



ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

N° de artículo.:10.01.15.00402

Anchura B: 86 mm

Diámetro interior d: 5 mm

Altura H: 8,7 mm

Longitud L: 86 mm

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-55

Tipo: CUP 100

Boca

ISCUP Cup 4 100x100x30

N° de artículo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



O-RING 48x2 CR-70

N° de artículo.:10.07.08.00468