

Abrazadera de tubo

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Página inicial > Abrazaderas SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos




Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	16 mm
d2	27 mm
L	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	16,0 ... 27,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	14 g
Familia de productos	SSB / SSD

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Abrazadera de tubo

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00016

Diámetro exterior D: 19 mm

Diámetro interior d: 13 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

Diámetro exterior D: 21 mm

Diámetro interior d: 12 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C

Abrazadera de tubo

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 19 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C