

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 70 PU-55

N° de artículo.:10.01.17.00139

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00139>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras magnéticas > REIB-RING SGM 70 PU-55

Anillo de fricción




Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 70

Diámetro exterior D: 68 mm

Diámetro interior d: 51 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

D

68 mm

L

8,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	70
Material de ventosa	Poliuretano PU
Temperatura de trabajo (max.)	100 °C
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	11,60 g

Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com



Anillo de fricción

REIB-RING SGM 70 PU-55

N° de artículo.:10.01.17.00139

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00139>
