

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>

Startseite > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector  
ecoPump SEP > SEP HF 3 13 22

### Multietapa vacu-set



Tipo: High Flow

Número de pasos: 3

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %


Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 297,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min

### Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

D1 10,80 mm

D2 21,80 mm

L1 8 mm

L2 103 mm

L3 146 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Peso	22,80 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>

Nivel de sonido libre	81 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	73 dB(A)
Capacidad de aspiración (max)	18,31 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de aspiración (max)	297,60 l/min
Capacidad de aspiración (max)	10,51 cfm
Consumo de aire con asp.	4,55 m <sup>3</sup> /h
Consumo de aire con asp.	74 l/min
Consumo de aire con asp.	2,61 cfm
Grado de evacuación	61 %
Número de pasos	3
Tam. de toberas	1,30 mm
Diámetro de taladrado	22 mm
Tipo	High Flow
Familia de productos	SEP

### Zubehör



#### SHC 3 22

Art-Nr...:10.02.01.01514

Número de pasos: 3

Diámetro de taladrado: 22 mm

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 73 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA



#### SD 29x70 SHC 22

Art-Nr...:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



### SFE 22 AL

Art-Nr...:10.02.01.01421

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 44 mm

Longitud L: 87,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión: G1/4"-HE



### SFE 22 POM

Art-Nr...:10.02.01.01767

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 31,5 mm

Altura H: 45 mm

Longitud L: 80 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE



### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Art-Nr...:10.08.03.00315

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



### SET SFE 22

Art-Nr...:10.02.01.01577

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M8-MA



### SEV G1/8-IG G1/4-AG

Art-Nr...:10.02.01.01471


Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

## Ersatzteile



### ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Art-Nr...:10.02.01.01450

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 22

incluye: 6x solapa