


Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 080
Conexión: G3/8"-MA
Longitud L1: 32 mm
Longitud apropiada: 7,5 mm
Diámetro nominal dn: 10,3 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	10,30 mm
D	19,80 mm
D2	17 mm
G1	G3/8"-MA
L	7,50 mm
L1	32 mm
L2	13 mm
L3	1,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	080
parte normal material	Aluminio
Peso	15,40 g