

Válvula de flujo

SVN G1/4-AG N012

N° de artículo.:10.05.03.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00074>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Válvulas de flujo y resistencias al flujo > Válvulas de flujo SVN > SVN G1/4-AG N012

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada




Rosca G1: G1/4"-MA

Ancho a través de los pisos SW1: 22 mm

Interfaz familia de pezones: N012

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	18 mm
D2	13 mm
G1	G1/4"-MA
L	5 mm
L1	29,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	2,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	38,30 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	3,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	55 l/min
Flujo max.	27 m³/h
Caudal de vacío máx.	450 l/min
Peso	15 g
Familia de productos	SVN

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com



Válvula de flujo

SVN G1/4-AG N012

N° de artículo.:10.05.03.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00074>
