

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 090


Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 31 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4 mm
D	25 mm
D2	21 mm
G1	G1/8"-MA
L	7,50 mm
L1	31 mm
L2	14 mm
L3	2 mm
LG1	7,50 mm
SW1	27 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	090
parte normal material	Aluminio
Peso	28,30 g