

Ventosa plana (redonda)

SG 6.3 NBR-55 N024

N° de artículo.:10.01.01.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00193>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > SG 6.3 NBR-55 N024

Ventosa plana (redonda)




Tamaño: 6,3

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 12 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	2 mm
Dk	4 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	6,30 mm
H	12 mm
H2	8,50 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	6,30
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Fuerza aspir.	1,50 N
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	SG

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SG 6.3 NBR-55 N024

N° de artículo.:10.01.01.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00193>

Accesorios



SA-NIP N024 M5-AG DN100

N° de artículo.:10.01.01.00317

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 3 mm

parte normal material: Aluminio