

Ventosa plana (redonda)

SGA 9 SI-55 N028

N° de artículo.:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > SGA 9 SI-55 N028

Ventosa plana (redonda)




Tamaño: 9

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	9
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza aspir.	2,10 N
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Volumen	0,20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SGA 9 SI-55 N028

N° de artículo.:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Peso

0,40 g

Familia de productos

SGA

Accesorios



SA-NIP N028 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.00753

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N028 M5-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.00813

Rosca G1: M5-HE

Longitud apropiada: 10 mm

parte normal material: Aluminio