

Placa de ventosas (redonda)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SPK > SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas



Tamaño: 250


Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d3	235 mm
Dmax(S)	269 mm
Ds	249 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/2"-HE
H	25,50 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2714 N
Volumen	291 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	2600 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	250
Dureza del material [Shore A]	15 Shore A
Peso	2310 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Placa de ventosas (redonda)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>

Número de pliegues

0

Familia de productos

SPK

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



TV G1/2-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00038

Rosca G1: G1/2"-MA

Rosca G2: G3/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm



SU 280

N° de artículo.:10.01.01.12485

Tamaño: 280

Margen de fijación: 270,0 ... 300,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Placa de ventosas (redonda)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>



DR-SPK 250 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12077

Tamaño: 250

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM



VRS-S G1/4-AG

N° de artículo.:10.08.06.00048

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado



DR-SPK 250 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12077

Tamaño: 250

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM