


Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 050
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Largura total: 26.5 mm
Longitud apropiada: 17.2 mm
Diámetro nominal dn: 6.1 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,1 mm
D	17 mm
D2	12 mm
G1	G1/4"-HE
L	17,2 mm
L1	26,5 mm
L2	6,8 mm
L3	2,5 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW3	6 mm

Schmalz-Connector

SC 050 G1/4-IG

N° de artículo:10.01.06.02488

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02488>



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	050
Peso	14,5 g