

## Ventosa de bloque Innospann

ISBL 80x40x38

N° de artículo:10.01.15.00655

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00655>


Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para el mecanizado de metal y plástico > Sistemas de Innospann para el mecanizado de metal y plástico > Sistemas Innospann steel-plate ISST-MPL > ISBL 80x40x38

### Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate



Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm  
Superficie básica: 80 x 80 mm mm  
Altura H: 38 mm

### Piezas de repuesto



#### ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

N° de artículo10.01.15.00418

Marco obturador

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 43 mm

Altura H: 12 mm

Tipo: Cup 2

Material de ventosa:


Perbunan NBR 50±5ShA

## Ventosa de bloque Innospann

ISBL 80x40x38

N° de artículo:10.01.15.00655

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00655>



### **ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50**

N° de artículo10.01.15.00158

Marco obturador

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 81 mm

Altura H: 12 mm

Tipo: Cup 1

Material de ventosa:

Perbunan NBR 50±5ShA