

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector ecoPump SEP > SEP HF 2 13 22

Multietapa vacu-set



Diseño: High Flow
 Número de pasos: 2
 Tam. de toberas: 1,3 mm
 Diámetro de taladrado: 22 mm
 Grado de evacuación: 61 %
 Margen presión (presión servicio):
 2,0 ... 6,0 bar
 Presión óptima: 4 bar
 Capacidad de aspiración (max):
 175.3 l/min
 Consumo de aire (con asp.): 74 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	10,8 mm
D2	21,8 mm
L1	8 mm
L2	67,5 mm
L3	92 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	15,8 g

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



Atributo	Valor
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi
Nivel de sonido libre	84 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	75 dB(A)
Capacidad de aspiración (max)	10,79 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	175,3 l/min
Capacidad de aspiración (max)	6,19 cfm
Consumo de aire con asp.	4,55 m³/h
Consumo de aire con asp.	74 l/min
Consumo de aire con asp.	2,613 cfm
Grado de evacuación	61 %
Número de pasos	2
Tam. de toberas	1,3 mm
Diámetro de taladrado	22 mm
Tipo	High Flow

Piezas de repuesto

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

N° de artículo10.02.01.01450

Juego de piezas de repuesto

para: Módulo eyector

Tamaño: 22

contiene: 6x Tramp. d retencion

Accesorios



SHC 2 22

N° de artículo10.02.01.01512

Schmalz Holder Cap

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 22 mm



SD 29x70 SHC 22

N° de artículo10.02.01.01517

Silenciador para generador de vacío

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

para: Schmalz Holder Cap

Tamaño: 22

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



SFE 22

N° de artículo10.02.01.01421

Schmalz Fixation Element

Diámetro de taladrado: 22 mm

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión de vacío: G1/4"-HE



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

N° de artículo10.08.03.00315

Ángulo de fijación

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Espesor pared s: 5 mm

para: Schmalz Fixation Element

Tamaño: 22



SET SFE 22

N° de artículo10.02.01.01577

Kit de fijación

para: Schmalz Fixation Element

Tamaño: 22

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo10.02.01.01471

Válvula de escape rápido del peso

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA