

Eyector compacto


SMP 15 NC AS RD

N° de artículo:10.02.02.00773

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00773>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCP / SMP > SMP 15 NC AS RD

Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga



Tam. de toberas: 1,5 mm
 Capacidad de aspiración (max):
 65 l/min
 Consumo de aire (con asp.): 117 l/min
 Control: Cerrada sin corriente
 Diseño: Con sistema de expulsión
 con: Func. de ahorro de aire digit

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	22 mm
d	5,5 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/8"-HE
H	54 mm
H1	181,5 mm
H2	58,5 mm
H3	20,1 mm
L	112,5 mm
L2	37,5 mm
X1	49,5 mm
X2	69,5 mm
Y1	12 mm

Eyector compacto

SMP 15 NC AS RD

N° de artículo:10.02.02.00773

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00773>



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1,5 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	65 l/min
Control	Cerrada sin corriente
Capacidad de aspiración (max)	2,295 cfm
Familia de productos	SMP

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Piezas de repuesto



FILT-EINS 14x49 PE-POR SCP-SMP

N° de artículo10.02.02.00654

Filtro (redondo)

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 49 mm

Material de filtro: Polietileno
para: Eyectores compactos

Eyector compacto

SMP 15 NC AS RD

N° de artículo:10.02.02.00773

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00773>



SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

N° de artículo10.02.02.00651

Silenciador para generador de vacío

Longitud L: 50.5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 53.5 mm

para: Eyectores compactos SMP