

## Perfil hermetizante


### DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo:10.07.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00010>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

## Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 10 mm  
Altura H: 20 mm  
Tipo de material: Espuma de caucho  
Herméticos: EPDM  
Dureza del material: 20 °Sh  
Forma: semicircular

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	10 mm
H	20 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	EPDM
Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]	11 x 10
Peso	89 g

## Perfil hermetizante

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo:10.07.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00010>



Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20.0 Shore A