

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/8-AG 8

N° de artículo:10.08.02.00206

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00206>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-GE G1/8-AG 8

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: G1/8"-MA
 Diám ext d tubo flex: 8 mm
 Material: Latón
 Superficie: niquelado

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	14 mm
d	8 mm
G1	G1/8"-MA
dn	5,1 mm
L	20,7 mm
L1	26,2 mm
L2	16,4 mm
LG1	5,5 mm
SW1	14 mm

Datos técnicos

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/8-AG 8


N° de artículo:10.08.02.00206

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00206>



Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo D = 8 d = 6
Tipo de manguera	8-6
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Peso	16,3 g

Accesorios



VSL 8-6 PE

N° de artículo10.07.09.00015

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 100 m

Material: PE

Radio de desp. (min): 45 mm

Margen presión (presión servicio):

-0,95 ... 10,00 bar

Temp. en el entorno: -30 ... 70 °C



VSL 8-6 PU

N° de artículo10.07.09.00003

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material: PU

Radio de desp. (min): 45 mm

Margen presión (presión servicio):

-0,95 ... 10,00 bar

Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C