

Boquilla de tubo

ST G1-AG 25 MS-V

N° de artículo:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00167>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores > ST G1-AG 25 MS-V

Boquilla de tubo




Rosca G1: G1"-MA

Diámetro interior tubo: 25 mm

Material: Latón

Superficie: niquelado

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	22 mm
D	25 mm
G1	G1"-MA
L	10,1 mm
L1	62 mm
LG1	15,8 mm
SW1	36 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón

Boquilla de tubo

ST G1-AG 25 MS-V

N° de artículo:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00167>




Atributo

Valor

Peso

159 g

Accesorios



VSL 33-25 PU-DS-AS

N° de artículo10.07.09.00051

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D: 33 mm

Diámetro interior d: 25 mm

Longitud (máx): 20 m

Material: PU, espir alam, antistat


Radio de desp. (min): 20 mm

Color: Transparente

Margen presión (presión servicio):

-1,00 ... 3,86 bar

Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS

N° de artículo10.07.09.00041

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D: 33 mm

Diámetro interior d: 25 mm

Longitud (máx): 50 m

Material: PVC, con espiral alambre

Radio de desp. (min): 95 mm

Margen presión (presión servicio):

-0,85 ... 4,00 bar

Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C