

## Ventosa plana (redonda)

SG 25 NBR-55 N027

N° de artículo.:10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > SG 25 NBR-55 N027

### Ventosa plana (redonda)




Tamaño: 25

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 31 mm

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor |
|-------------|-------|
| d           | 8 mm  |
| Dk          | 12 mm |
| Dmax(S)     | 27 mm |
| Ds          | 25 mm |
| H           | 31 mm |
| H2          | 18 mm |
| Z (Carrera) | 5 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Número de pliegues            | 0                     |
| Tamaño                        | 25                    |
| Material de ventosa           | Caucho de nitrilo NBR |
| Fuerza aspir.                 | 24 N                  |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A            |
| Familia de productos          | SG                    |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SG 25 NBR-55 N027

N° de artículo.:10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

### Accesorios



SA-NIP N027 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.01.00320

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud apropiada: 3 mm

parte normal material: Aluminio