

Ventosa plana (redonda) químico

SGN 45 SI-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00216>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > Ventosas planas SGN > SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química



Tamaño: 45

Material de ventosa: Silicona SI


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-IG

Condición de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	50 mm
dn	5,50 mm
Ds	44,20 mm
G1	G1/4"-HE
H	47 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	45
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza aspir.	50 N
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda) químico

SGN 45 SI-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00216>

Piezas de repuesto



SA-NIP N031 G1/4-IG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00328

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 21 mm

parte normal material: Aluminio



SG 45 SI-60 N031

N° de artículo.:10.01.01.00220

Tamaño: 45

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Altura H: 26 mm