

Ventosa plana (redonda)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.00547

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00547>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN VU1 > PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 50


Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	53 mm
dn	3,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-HE
H	32 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	4,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	50
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	95 N
Volumen	6 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Familia pezzon	N 011

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.00547

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00547>

Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	14,20 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Piezas de repuesto



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.00412

Familia pezzon: N 011

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 15 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm



PFG 50 VU1-72 N011

N° de artículo.:10.01.01.00424

Tamaño: 50

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Ventosa plana (redonda)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.00547

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00547>



PFG 50 VU1-72 N011

N° de artículo.:10.01.01.00424

Tamaño: 50

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A