

## Ventosa plana (redonda)

SG 6.3 SI-55 N024

N° de artículo.:10.01.01.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00600>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > SG 6.3 SI-55 N024

### Ventosa plana (redonda)




Tamaño: 6,3

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 12 mm

### Datos de diseño



Atributo	Valor
d	2 mm
Dk	4 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	6,30 mm
H	12 mm
H2	8,50 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	6,30
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza aspir.	1,50 N
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	SG

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SG 6.3 SI-55 N024

N° de artículo.:10.01.01.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00600>

### Accesorios



**SA-NIP N024 M5-AG DN100**

N° de artículo.:10.01.01.00317

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 3 mm

parte normal material: Aluminio