

Ventosa plana (redonda)

PFG 60 VU1-72 N011

N° de artículo.:10.01.01.00606

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00606>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > PFG 60 VU1-72 N011

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 60

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|-------------|----------|
| d | 8 mm |
| d1 | 20 mm |
| Dk | 20 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 18,50 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 11 mm |
| Z (Carrera) | 6,50 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tamaño | 60 |
| Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
| Fuerza aspir. | 130 N |
| Volumen | 15,15 cm ³ |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
| Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
| Peso | 12,50 g |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 60 VU1-72 N011

N° de artículo.:10.01.01.00606

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00606>

Número de pliegues 0

Familia de productos PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

N° de artículo.:10.01.01.10663

Familia pezzon: N 011

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.00412

Familia pezzon: N 011

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 15 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm