

Ventosa plana (redonda)


SGP 35 NK-40 N034

N° de artículo.:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SGP 35 NK-40 N034

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.




Tamaño: 35

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	10 mm
Dk	16,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	30,20 mm
H	23,50 mm
H2	14,80 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	31 N
Volumen	2,80 cm ³
Tamaño	35
Familia pezzon	N 034
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SGP 35 NK-40 N034

N° de artículo.:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Peso

6,40 g

Familia de productos

SGP

Accesorios



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00820

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00819

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 15 mm

parte normal material: Aluminio