

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01154>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SPU > SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 160

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	34 mm
d2	113 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/4"-MA
G3	G1/8"-HE
H	25 mm
H1	43 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	13 mm
LG3	6 mm
Z (Carrera)	7 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1090 N
Fuerza aspir. d2	600 N
Volumen	142 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01154>

Radio de curvatura (min) (convexa)	350 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	160
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	440 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 160

N° de artículo.:10.01.01.12438

Tamaño: 160

Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01154>



DR-SPU 160 SI-60

N° de artículo.:10.01.01.01112

Tamaño: 160

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A