

## Ventosa plana (redonda)

PFG 50 HT1-60 N008

N° de artículo.:10.01.01.11168

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11168>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 50 HT1-60 N008

### Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 50

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

### Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
d1	20 mm
Dk	29,10 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	91 N
Volumen	7,08 cm <sup>3</sup>
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Tamaño	50
Familia pezzon	N 008
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

PFG 50 HT1-60 N008

N° de artículo.:10.01.01.11168

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11168>

Peso	10,60 g
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.01.03532

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 22 mm

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm



#### SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.03524

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 25 mm

Longitud apropiada: 16 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm

## Ventosa plana (redonda)

PFG 50 HT1-60 N008

N° de artículo.:10.01.01.11168

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11168>



### SU 50

N° de artículo.:10.01.01.12837

Tamaño: 50

Margen de fijación: 45,0 ... 60,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C