

## Ventosa plana (redonda)

SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11990

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11990>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

### Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI


Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Condición de los materiales: FDA

Conexión: G1/4"-HE

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| dn          | 5,50 mm  |
| Dmax(S)     | 32 mm    |
| Ds          | 30 mm    |
| G1          | G1/4"-HE |
| H           | 37,20 mm |
| LG1         | 12 mm    |
| SW1         | 17 mm    |
| Z (Carrera) | 2 mm     |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Fuerza aspir.                     | 19 N              |
| Volumen                           | 3 cm <sup>3</sup> |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm              |
| Tamaño                            | 30                |
| Número de pliegues                | 0                 |
| Material de ventosa               | Silicona SI       |
| Dureza del material [Shore A]     | 50 Shore A        |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11990

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11990>

Peso 11,50 g

Familia de productos SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad  
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Piezas de repuesto



#### SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00817

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 15 mm

parte normal material: Aluminio



#### SGP 30 SI-50 N033

N° de artículo.:10.01.01.01064

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A