

## Ventosa plana (redonda)

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.13249

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13249>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas planas SPF > SPF 50 ED-65 G1/4-IG

### Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

### Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,10 mm
Dmax(S)	53,90 mm
Ds	51,40 mm
G1	G1/4"-HE
H	33,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	3,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	74,20 N
Fuerza arranque	87,40 N
Carga transv.	44 N
Volumen	7,96 cm <sup>3</sup>
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.13249

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13249>

Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	20,40 g
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00308

Diámetro exterior D: 17,5 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



#### SU 50

N° de artículo.:10.01.01.12837

Tamaño: 50

Margen de fijación: 45,0 ... 60,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.13249

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13249>



### SC 050 G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02488

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



### SPF 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.01.12374

Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 16 mm