

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de vidrio > Placas de ventosa SGF > SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica




Tamaño: 300

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/2-IG

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	272,30 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	309 mm
Ds	303,20 mm
G1	G1/2"-HE
G2	
G3	
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Carrera)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	
LG4	10,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	4240 N
Fuerza aspir. d2	3480 N
Volumen	573 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	2400 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	300
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

N° de artículo.:10.07.01.00110



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>



FLK-HD G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00235

Rosca G1: G3/8"-MA

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C




FLK-HD G1/4-IG

N° de artículo.:10.07.06.00241

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

N° de artículo.:10.07.06.00242

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>



SU 300

N° de artículo.:10.01.01.12843

Tamaño: 300

Margen de fijación: 300,0 ... 330,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C



PC 300

N° de artículo.:10.01.01.13091

Tamaño: 300

Piezas de repuesto



VRS-S G1/4-AG

N° de artículo.:10.08.06.00048

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado