

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo.:10.01.01.14049

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14049>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFF 40 EPDM-45 SC050

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles




Tamaño: 40

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Carrera)	2,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	48,60 N
Volumen	4,33 cm ³
Tamaño	40
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	45 mm
Familia pezzon	SC 050

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo.:10.01.01.14049

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14049>

Peso	6,70 g
Familia de productos	SFF

Accesorios



SC 050 G1/4-AG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04347

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04348

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm