

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14051>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFF 15 HT1-60 SC040

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles



Tamaño: 15

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	16 mm
Dk	13 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Carrera)	1 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	6,60 N
Volumen	0,60 cm ³
Tamaño	15
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	12,50 mm
Familia pezzon	SC 040

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14051>

Peso	0,90 g
Familia de productos	SFF

Accesorios



SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Tipo de conexión: 040

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14051>
