

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14258>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	26,20 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	48,60 N
Volumen	4,30 cm ³
Tamaño	40
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	17,70 g
Familia de productos	SFF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14258>

Piezas de repuesto



SFF 40 SI-55 SC050

N° de artículo.:10.01.01.13750

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04347

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm