

Ventosa plana (redonda)

SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14278

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14278>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



Tamaño: 25

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/8"-MA
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	25 mm
dn	4 mm
LG1	7,50 mm
H	19,20 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	25
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir.	18,50 N
Familia de productos	SFF
Volumen	1,20 cm ³
Número de pliegues	0
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Ventosa plana (redonda)

SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14278

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14278>

Piezas de repuesto



SFF 25 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14053

Tamaño: 25

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm