

Soporte universal

HTR-UNI 2N G2 80

N° de artículo.:10.01.03.00223

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00223>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes para ventosas y bielas elásticas
> Soportes universales HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 80

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas




Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Longitud L1: 80 mm

Temperatura de trabajo: 0 ... 80 °C

Conexi: 2 tuercas correderas

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-MA
G2	M6-MA
G3	G1/4"-HE
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	80 mm
L2	70 mm
L3	20 mm
L4	25 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	170 g
Familia de productos	HTR-UNI

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de