

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes para ventosas y bielas elásticas
> Soportes universales HTR-UNI > HTR-UNI 2N FSTI

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas




Temperatura de trabajo: °C

Diseño: para FSTI

Conexi: 2 tuercas correderas

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44 mm
d	18 mm
D	59 mm
G2	M6-MA
H	27,50 mm
L	28 mm
L3	20 mm
W	15 °

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	155 g
Familia de productos	HTR-UNI

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

N° de artículo.:10.01.02.00868

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

N° de artículo.:10.01.02.00869

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: con seguro antigiro



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

N° de artículo.:10.01.02.00992

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 50 mm

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

N° de artículo.:10.01.02.00993

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: con seguro antigiro



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

N° de artículo.:10.01.02.00870

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

N° de artículo.:10.01.02.00871

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: con seguro antigiro

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

N° de artículo.:10.01.02.00994

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 50 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

N° de artículo.:10.01.02.00995

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: con seguro antigiro



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

N° de artículo.:10.01.02.00843

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 25 mm

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

N° de artículo.:10.01.02.00862

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: con seguro antigiro



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

N° de artículo.:10.01.02.00996

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 50 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

N° de artículo.:10.01.02.00997

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-MA

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: con seguro antigiro

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

N° de artículo.:10.01.02.00850

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 25 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

N° de artículo.:10.01.02.00863

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: con seguro antigiro



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

N° de artículo.:10.01.02.00998

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 50 mm

Soporte universal

HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

N° de artículo.:10.01.02.00999

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: con seguro antigiro