

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 100x32 NBR-55 TV

N° de artículo.:10.01.05.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00003>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Placas de ventosa SPLO > SPLO 100x32 NBR-55 TV

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 100 x 32

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 14 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bk	30 mm
Bmax(S)	34 mm
Bs	32 mm
d3	5,30 mm
G1	G1/4"-MA
G2	G1/8"-HE
H	14 mm
H1	54 mm
H2	6 mm
LG1	18 mm
LG2	9 mm
Lk	125,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	100 mm
X1	112 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	134 N

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 100x32 NBR-55 TV

N° de artículo.:10.01.05.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00003>

Volumen	10,73 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Número de pliegues	0
Dimensiones (LxB)	100 x 32
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Peso	200 g
Familia de productos	SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad