

Ventosa plana (ovalada)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00409

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00409>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 24 x 8

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	9 mm
Bs	8 mm
dn	1,50 mm
G1	G1/8"-MA
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	24,50 mm
Ls	24 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	8 N
Volumen	0,33 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	7,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	24 x 8
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00409

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00409>

Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Peso 6,70 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00124

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00123

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 13 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (ovalada)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00409

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00409>



ZOKL 11-13

N° de artículo.:10.07.10.00032

Margen de fijación: 11,0 ... 13,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado



SGO 24x8 HT1-60 N022

N° de artículo.:10.01.05.00437

Dimensiones (LxB): 24 x 8

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



ZOKL 11-13

N° de artículo.:10.07.10.00032

Margen de fijación: 11,0 ... 13,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado