

Ventosa plana (ovalada)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.05.00422

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00422>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 45 x 15

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
dn	3 mm
G1	G1/4"-HE
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmáx(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	28,20 N
Volumen	2,31 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	45 x 15
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.05.00422

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00422>

Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Peso 14,30 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00121

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 25 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



ZOKL 15-18

N° de artículo.:10.07.10.00033

Margen de fijación: 15,0 ... 18,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado

Ventosa plana (ovalada)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.05.00422

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00422>



SGO 45x15 HT1-60 N023

N° de artículo.:10.01.05.00439

Dimensiones (LxB): 45 x 15

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



ZOKL 15-18

N° de artículo.:10.07.10.00033

Margen de fijación: 15,0 ... 18,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado