

Ventosa plana (ovalada)


SGO 7x3.5 HT1-60 N003

N° de artículo.:10.01.05.00427

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00427>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 7x3.5 HT1-60 N003

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 7 x 3.5

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	4,50 mm
Bs	3,50 mm
d	1,50 mm
dn	1,50 mm
Dk	6 mm
Lmáx(S)	7,50 mm
Ls	7 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Carrera)	0,80 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1 N
Dimensiones (LxB)	7 x 3.5
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,20 g
Familia de productos	SGO

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 7x3.5 HT1-60 N003

N° de artículo.:10.01.05.00427

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00427>

Accesorios



SA-NIP N003 M3-AG DN100

N° de artículo.:10.01.01.00316

Rosca G1: M3-MA

Longitud L1: 7,5 mm

Longitud apropiada: 2 mm

parte normal material: Aluminio