

Ventosa plana (ovalada)

SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

N° de artículo.:10.01.05.00739

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00739>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 24 x 8

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmáx(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Carrera)	1 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	8 N
Dimensiones (LxB)	24 x 8
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	1 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 24x8 NBR-CO-55 N022

N° de artículo.:10.01.05.00739

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00739>

Familia de productos

SGO
