Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00103

https://www.schmalz.com/10.01.06.00103

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales

- Tamaño: 250
- Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Material de boquilla: Acero
- Conexión: G1/2"-HE
- Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	186 mm
d3	167 mm
D1	250 mm
Dmax(S)	256 mm
Ds	239,30 mm
G1	G1/2"-HE
H	60 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	43 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1610 N
Fuerza arranque	2000 N
Volumen	1.677,44 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	500 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	250
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00103

https://www.schmalz.com/10.01.06.00103

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	2000 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m