Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 14 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.00383

https://www.schmalz.com/10.01.06.00383

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

- Tamaño: 14
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Condictión de los materiales: FDA-compatible
- Material de boquilla: Aluminio
- Conexión: G1/8"-HE
- Número de pliegues: 1,5
- Conexión: G1/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	5 mm
Dmax(S)	14,50 mm
dn	3,50 mm
Ds	12,50 mm
G1	G1/8"-HE
H	27,50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	14
Número de pliegues	1,50
Conexión	G1/8-IG
Radio de curvatura (min) (convexa)	15 mm
Volumen	0,42 cm³

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 14 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.00383

https://www.schmalz.com/10.01.06.00383

Fuerza aspir.	1,20 N
Fuerza arranque	5 N
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Peso	5,20 g
Familia de productos	FSGA

Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05731

Familia pezzon: N 016
Rosca G1: G1/8"-HE
Longitud L1: 18,5 mm
Longitud apropiada: 12 mm
Diámetro nominal dn: 3,5 mm
parte normal material: Aluminio

FGA 14 SI-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.00371

Tamaño: 14
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Condictión de los materiales: FDA-compatible
Número de pliegues: 1,5