

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01066

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01066>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Boquilla de conexión de ventosa



Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 28,8 mm


Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4,40 mm
D	14 mm
D2	8,70 mm
G1	G1/4"-HE
L	15 mm
L1	28,80 mm
L2	12,30 mm
L3	1,50 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
SW2	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia pezzon	N 018
parte normal material	Aluminio
Peso	7,90 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de