

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 78 NK-45 N019 DR

N° de artículo.:10.01.06.02977

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02977>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FGA 78 NK-45 N019 DR

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 78

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	11,80 mm
d2	54 mm
D1	83 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	62 mm
H	48,50 mm
H2	19,70 mm
H3	31,40 mm
Z (Carrera)	16 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	137,40 N
Fuerza arranque	218 N
Volumen	79,42 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	70 mm
Tamaño	78
Familia pezzon	N 019
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Caucho natural NK

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 78 NK-45 N019 DR

N° de artículo.:10.01.06.02977

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02977>

Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	48 g
Familia de productos	FGA