

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 080


Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 28 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4 mm
D	19,80 mm
D2	17 mm
G1	G1/8"-MA
L	7,50 mm
L1	28 mm
L2	13 mm
L3	1,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	080
parte normal material	Aluminio
Peso	17,40 g