


## Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



|                              |
|------------------------------|
| Tipo de conexión: 090        |
| Conexión: G1/4"-HE           |
| Longitud L1: 37,5 mm         |
| Longitud apropiada: 21,5 mm  |
| Diámetro nominal dn: 11,4 mm |

## Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| dn       | 11,40 mm |
| D        | 25 mm    |
| D2       | 21 mm    |
| G1       | G1/4"-HE |
| L        | 21,50 mm |
| L1       | 37,50 mm |
| L2       | 14 mm    |
| L3       | 2 mm     |
| LG1      | 12 mm    |
| SW1      | 27 mm    |

## Datos técnicos

| Atributo              | Valor    |
|-----------------------|----------|
| Tipo de conexión      | 090      |
| parte normal material | Aluminio |
| Peso                  | 42,10 g  |